

## Zehnder ComfoWell CW8

## Caisson silencieux de répartition (8 piquages)



Caisson silencieux de répartition CW-S-420



Caisson de distribution d'angle CW-D-420



Caisson filtrant CW-F-420



Plaque de raccordement arrière CW-P-420



Plaque de raccordement pour ComfoTube CW-M-420

### Utilisation

#### Caisson silencieux de répartition CW-S-420

Ce caisson silencieux rectangulaire Zehnder ComfoWell CW-S-420, est disponible dans un design compact avec une haute efficacité grâce à un silencieux intégré et propose de faibles pertes de charge. Le silencieux peut être utilisé seul ou en combinaison avec toutes les parties du système ComfoWell.

La connexion est étanche avec toutes les parties via une connexion de couture pliée avec bornier. Pour le nettoyage et l'entretien du caisson Zehnder ComfoWell, l'isolation acoustique peut être retirée. Une installation sur le mur ou au plafond par support de montage réglable est possible. Les accessoires de montage sont inclus.

#### Caractéristiques :

Perte d'insertion : 13,2 à 22,8 dB / 250 Hz

Boîtier : tôle d'acier galvanisée,

Isolation acoustique: mousse spéciale avec un revêtement hygiénique

#### Dimensions :

Longueur : 500 mm

Profondeur : 420 mm

Hauteur : 230 mm

#### Caisson de distribution d'angle CW-D-420

Le caisson de distribution d'angle Zehnder ComfoWell CW-D-420 est un boîtier de distribution avec une conception compacte avec cellules fermées. La doublure intérieure absorbant le son, il est possible de l'adapter à la plaque de montage pour les gaines de ventilation ComfoTube 8 x 75 ou 8 x 90. La connexion de la plaque de montage est remplaçable à partir de la face d'extrémité sur le côté. Le silencieux peut être utilisé seul ou en combinaison avec toutes les parties du système ComfoWell.

La connexion est étanche avec toutes les parties via une connexion de couture pliée avec bornier.

Le caisson de distribution d'angle présente une ouverture d'accès qui permet de faciliter le nettoyage et le réglage des gaines de ventilation ComfoTube. Les accessoires de montage sont inclus.

#### Caractéristiques :

Matériau : tôle d'acier galvanisée

#### Dimensions :

Longueur : 230 mm

Largeur : 420 mm

Hauteur : 230 mm

#### Zehnder ComfoWell boîtier filtrant CW-F-420

Ce boîtier propose un logement pour un filtre dans un design compact pour l'installation sur l'insufflation d'air. Il est possible d'installer un filtre F7 anti-pollen, ou filtre à charbon. Les filtres ne sont pas inclus. La boîte de distribution peut être utilisée seule ou en combinaison avec toutes les parties du système ComfoWell. La connexion étanche avec toutes les parties via une connexion de couture pliée avec bornier. Monté avec support réglable, le matériel de montage est inclus.

#### Caractéristiques :

Matériau : tôle d'acier galvanisée

#### dimensions :

Longueur : 300 mm

Largeur : 420 mm

Hauteur : 230 mm

### Accessoires pour ConfoWell CW-420

#### Plaque de raccordement


Trois types de plaques de raccordement sont disponibles pour le Zehnder ComfoWell 420 : plaque de raccordement CW M420-8 x 75 ou 90 pour la connexion de 8 tuyaux d'air Zehnder ComfoTube 75 ou 90 et plaque de raccordement mixte 4x75-4x90. Les plaques sont livrées protégées et avec les éléments de jonction. La plaque de raccordement peut également être utilisée pour le montage en béton.

#### Plaque de montage d'extrémité


Plusieurs types de plaque de montage d'extrémité sont disponibles pour le Zehnder ComfoWell 420 : Zehnder ComfoWell plaque de montage d'extrémité CW P 420 - DN125 / 150 / DN160 / DN180 / DN200 (avec raccordement centré) pour relier le caisson Zehnder ComfoWell silencieux et de distribution au ComfoPipe Compact DN125 / 150 / DN160 / DN180. Les plaques sont livrées protégées et avec les éléments de jonction.

Schémas cotés

Plaque de raccordement pour ComfoTube DN 75 CW-M-420



Plaque de raccordement pour ComfoTube DN 90 CW-M-420



Plaque de raccordement arrière CW-P-420

